

Garant**Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, TiAlN, Ø k12 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191720 12
GTIN	4045197104960
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Koot 10 – 30, upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Merkittävä tehon nousu, hiotut **lastunmurtourat**.

Etu:

Lastunmurtourat **helpottavat lastunkuljetusta** ja samalla **työkappaleen pinnasta tulee laadukkaampi**.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
HammaslukuZ	4
Terän Ø D_c	12 mm
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän pituus L_c	26 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	27-30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		