

Garant**Etu- ja takapinnan jyrsvä TKM-sädejyrsvin, TiAlN, Säde r: 0,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208170 0,2
GTIN	4045197198389
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Erittäin pitkä varsiosa.**Kaksoishiottu kärkiosa, **neljännesympyräprofiili.**Toleranssi: Koko = **halkaisija r ± 0,05 mm.****Käyttö:**Muotoiltujen reunojen **etu- ja takapintojen purseenpoistoon.****Tekninen kuvaus**

pienempi $\varnothing D_3$	7,6 mm
varren $\varnothing D_3$	6 mm
HammaslukuZ	4
Säde r	0,2 mm
isompi $\varnothing D_2$	8 mm
Pyörästysjyrsvintä	eteen- ja taaksepäin
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,01 mm
Terän pituus L_c	0,2 mm
Kokonaispituus L	100 mm
$L_2 +0,5$	2 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	±0,05
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×r särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	115 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	40 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		