

Garant

TKM-uurrehöylä, vetoleikkuu karkea, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 8Mmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	209410 8M
GTIN	4045197477606
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Tehokas ristihammastus kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön. Urajyrsintään rouhinta-alueella.

Oikeaspiraalinen **vetoleikkaus** normaaliin työstöön.

Koot 5M, 6M, 8M: Erikoispitkä malli.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä	0,16 mm/kierr,
Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä	0,22 mm/kierr,
Terän Ø D _c	8 mm
varren Ø D _s	8 mm
Terän pituus L _c	35 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Hammastustiheysaste	karkea
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu

tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Varren toleranssi	h6
Tuotetyyppi	Jyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	120 m/min	N
POM GF25	soveltuu	120 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	120 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	110 m/min	N
GFK	sopii rajoituksin	120 m/min	N
CFK	sopii rajoituksin	120 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------