

**Garant****TKM-pallopääjyrsin, pinnoittamaton, Ø f8 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207026 14
GTIN	4045197596499
Tuoteluokka	11X

**Kuvas**

Malli:

Erillinen kiillotushionta lastutiloissa takaa pitkälastuisten alumiinimateriaalien erinomaisen lastunpoiston. Pituudet standardin DIN 6527 mukaan.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	38 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	13,2 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,15 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	16 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	7 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W

Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	230 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	140 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	200 m/min	N
PE-HD	soveltuu	160 m/min	N
PA 66	soveltuu	200 m/min	N
PEEK	soveltuu	150 m/min	N
PF 31	soveltuu	130 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		