

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää n7, HU7810, Ø D: 26-Xmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 231630 26-X |
| GTIN | 4062406635763 |
| Tuoteluokka | 20N |

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.

Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa

Vähimmäistilauismäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö:

Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.

Palauttaminen ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,47 mm/kierr, |
| Peruselementin koko | 26 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |

| | |
|---------------|------------------------|
| Sarja | HiPer-Drill |
| Ø-alue | 26 - 26,99 mm |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Laji | HU7810 |
| Lastuava aine | KM |
| Semi-Standard | kyllä |
| Terien lkm Z | 2 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 250 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 150 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 180 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |