

**Garant****HiPer-Drill-leikkuupää n7, HU7810, Ø D: 41-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231630 41-X
GTIN	4062406635893
Tuoteluokka	20N

**Kuvaus****Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.  
Pyörimistarkkuus asennettuna  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

**Huomautus:**

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.  
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa  
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl  
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:  
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.  
Palauttaminen ei ole mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Peruselementin koko	41 mm
Sarja	HiPer-Drill

Ø-alue	41 - 41,99 mm
Kärkikulma	135 astetta
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		