

**Garant****HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, Ø D: 43-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231660 43-X
GTIN	4062406637132
Tuoteluokka	20N

**Kuvaus****Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pittoon.  
Pyörimistarkkuus asennettuna  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

**Huomautus:**

Työstöarvot koskevat peruselementtiä  $5 \times D$ .  
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa  
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl  
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:  
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.  
Palauttaminen ei ole mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Peruselementin koko	43 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Sarja	HiPer-Drill
Ø-alue	43 - 43,99 mm

Kärkikulma	135 astetta
Laji	HB7725
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
GG(G)	soveltuu	100 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		