

**Garant**

**TKM-uurrehöylä porankärjellä, liukuva leikkuu keskikova, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 4mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 209445 4      |
| GTIN         | 4045197477958 |
| Tuoteluokka  | 11X           |

**Kuvaus****Malli:**

**Tehokas ristihammastus** ja **135°-porankärki** kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön. Urajyrsintään rouhinta-alueella.

**Liukuva leikkuu**, materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

**Tekninen kuvaus**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä  | 0,1 mm/kierr,    |
| Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä | 0,07 mm/kierr,   |
| HammaslukuZ                        | 2                |
| Terän Ø D <sub>c</sub>             | 4 mm             |
| varren Ø D <sub>s</sub>            | 4 mm             |
| Terän pituus L <sub>c</sub>        | 16 mm            |
| Kokonaispituus L                   | 50 mm            |
| Pinnoitus                          | pinnoittamaton   |
| Hammastustiheysaste                | keskikova        |
| Lastuava aine                      | TKM              |
| Standardi                          | Tehdasnormi      |
| Jyrsintäprofiili                   | ristihammastettu |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| tyyppi                                | W                              |
| Toleranssi, nimellis-Ø                | h10                            |
| syöttösuunta                          | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Kärkikulma                            | 135 astetta                    |
| Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä             |
| Varsi                                 | DIN 6535 HA                    |
| Sisäjäähdytys                         | ei                             |
| Värirenkas                            | keltainen                      |
| Varren toleranssi                     | h6                             |
| Tuotetyyppi                           | Jyrin                          |

## Käyttäjätiedot

|                | Sopivuus          | $V_c$     | ISO-koodi |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| PVDF GF20      | soveltuu          | 120 m/min | N         |
| POM GF25       | soveltuu          | 120 m/min | N         |
| PA 66 GF30     | soveltuu          | 100 m/min | N         |
| PEEK GF30      | soveltuu          | 100 m/min | N         |
| PTFE CF25      | soveltuu          | 120 m/min | N         |
| PEEK CF30      | soveltuu          | 110 m/min | N         |
| GFK            | sopii rajoituksin | 120 m/min | N         |
| CFK            | sopii rajoituksin | 120 m/min | N         |
| märkä enintään | soveltuu          |           |           |
| kuiva          | soveltuu          |           |           |
| ilma           | soveltuu          |           |           |