

**Garant****TKM-pallopääjyrsin, pinnoittamaton, Ø f8 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207026 6
GTIN	4045197596451
Tuoteluokka	11X

**Kuvas**

Malli:

Erillinen kiillotushionta lastutiloissa takaa pitkälastuisten alumiinimateriaalien erinomaisen lastunpoiston. Pituudet standardin DIN 6527 mukaan.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	21 mm
Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Hammasluku $Z$	2
Kavennuksen $\varnothing D_1$	5,5 mm
Terän $\varnothing D_c$	6 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus $L$	54 mm
Terän pituus $L_c$	10 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde $R$	3 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W

Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	230 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	140 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	200 m/min	N
PE-HD	soveltuu	160 m/min	N
PA 66	soveltuu	200 m/min	N
PEEK	soveltuu	150 m/min	N
PF 31	soveltuu	130 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

