

Garant**TKM-jyrsin, sisäjähdytys HPC, ZOx, Ø f8 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202259 6
GTIN	4045197538635
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Kestävä rouhintajyrsin **ilman** pyällyshammastusta.

Vahva sydänosa, **erityiset lastuamissärmät** ja **suuret, kiillotetut lastutilat**.

Käyttö:

Rouhintaan korkeille pinnankarheusvaatimuksille.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 202019.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	42 mm
Varren muoto	HA
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Terän Ø D_c	6 mm
Kavennuksen Ø D_1	5,7 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm
varren Ø D_s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L_c	10 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	ZOX
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	240 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	120 m/min	N
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		

ilma

Palvelut

sopii rajoituksin

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB