

**Garant****TKM-jyrsin vetoleikkuu, Timantti, Ø h10 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209527 5
GTIN	4045197478313
Tuoteluokka	11Y

**Kuvaus****Malli:**

Huipputehomitoitus ja monikerroshammastus runsaasti lastuja tuottavaan käyttöön. Oikeaspiraalinen **vetoleikkaus** normaaliin työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään grafiitissa	0,03 mm
Terän Ø $D_c$	5 mm
Hammasluku Z	8
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,03 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
varren Ø $D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Terän pituus $L_c$	18 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	350 m/min	N
GFK	soveltuu	190 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	190 m/min	N
grafiitti	soveltuu	340 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB