

Garant**PKD-jyrsin sisäjähdytyksellä suora leikkuu, PKD, Ø h10 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209610 10
GTIN	4045197478054
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus**Malli:**

Tehokas PKD-jyrsin täyttää **korkeimmat lastuamistehovaatimukset GFK-, CFK- ja grafiittityöstössä.**

Akselikulma 0°.

Suora leikkuu neutraaliin työstöön.

Sisäjähdytys: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: h10

HammaslukuZ: 2

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 20 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 30 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 9,4 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	30 mm
Kavennuksen Ø D_1	9,4 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään grafiitissa	0,12 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,06 mm
HammaslukuZ	2

Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän pituus L_c	20 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h10
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	PKD
Lastuava aine	PKD
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	2400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1500 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	1000 m/min	N
PE-HD	soveltuu	900 m/min	N
PA 66	soveltuu	900 m/min	N
PEEK	soveltuu	800 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	1200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	1200 m/min	N

PA 66 GF30	soveltuu	1000 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	1000 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	1000 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	800 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
MMC	soveltuu	400 m/min	N
GFK	soveltuu	500 m/min	N
CFK	soveltuu	500 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		
Palvelut			

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB