

Garant**PKD-jyrsin sisäjähdytyksellä suora leikkuu, PKD, Ø h10 DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209800 3
GTIN	4062406765064
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:****Suurteho-PKD-jyrsin lastuamisteholle asetettaviin suuriin vaatimuksiin.****Akselikulma 0°.**

Suora leikkuu neutraaliin työstöön.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	3 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Terän pituus L _c	2,5 mm
Syöttö f _z särmäykseen grafiitissa	0,05 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Hammasluku Z	2
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren Ø D _s	6 mm
Kavennuksen Ø D ₁	2,8 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Syöttö f _z särmäykseen alumiinivalussa	0,02 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinivalussa	0,01 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	15 mm

Varsi	DIN 6535 HA, h6
Syöttö f_z uranjyrsintään grafiitissa	0,05 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Pinnoitus	PKD
Lastuava aine	PKD
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jysinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jysinnän aikana	$0,2 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	kyllä
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	2400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1500 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	1000 m/min	N
PE-HD	soveltuu	900 m/min	N
PA 66	soveltuu	900 m/min	N
PEEK	soveltuu	800 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	1200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	1200 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	1000 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	1000 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	1000 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	800 m/min	N
Hybridi	soveltuu		

MMC	soveltuu	400 m/min	N
GFK	soveltuu	500 m/min	N
CFK	soveltuu	500 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB