



Esiasetuslaite UNO, Tyyppi: UP



Tilaustiedot

Tilausnumero	355020 UP
GTIN	4034221174642
Tuoteluokka	34H

Kuvaus

Malli:

- **Isokokoinen Multi-Touchscreen intuitiivisella ja helpolla Microvision-käyttöliittymällä.**
- **Kalibrointilaite SK50-peruskiinnityksessä.**
- **Monipuolisia säilytysmahdollisuuksia mm. työkalunpitimille, adaptereille ja käyttöelementeille kuten esim. hiirelle, näppäimistölle ja tulostimelle.**
- **Kummankin akselin pikasäätö Release-by-Touch (X/Z) -toiminnolla yksitellen tai yhtä aikaa.**
- **Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö kääntöpyörän avulla.**
- **Kara 4×90° ja 3×120° – indeksointi ja pneumaattinen karajarru sorvaustyökaluille.**
- **Kamera 32-kertaisella suurennuksella.**

Laite toimii yhdessä lisävarusteena saatavien tuotantoon liittyvien Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Etu:

Hoffmann Group Connected

Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.

Käyttö:

Koneella tuotannossa tai töiden valmistelussa tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Näppäimistö, hiiri, lämpöetikettitulostin ja etiketit, lastuamissärmien puhdistaja, ulkoinen kamera valokuvien hallintaan, alakaappi (saranaovi, kolme vetolaatikkoa), mittausohjelmisto kaikilla yleisimmillä kielillä, **käyttöönotto ja koulutus (1 päivä)**.

Erikoistarvike:

Haimer-esiasetuslaitteet ovat yhteensopivia GARANT-pelkistimien 354771; 354773; 354775; 354777 ja 354779 kanssa. Haimer-pelkistimiä on saatavilla pyynnöstä.

Huomautus:

Yhdistäminen tiedonsiirtoa varten esiasetuslaitteesta työstökoneeseen jälkiprosessorin avulla sisältyy toimitukseen. Yhteensopivuus HAIMERin vakiojälkiprosessorien kanssa on varmistettava etukäteen. Jos kone ei sisälly tähän vakiopakettiin, lisäkustannukset ovat mahdollisia. Muita UNO-malleja (automaattitarkennus ja automaattikäyttö) ja VIO-sarja on saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Paino	300 kg
Kokonaisleveys	2264 mm
Peruskiinnitys	SK50 Ultra -tarkkuuskara
Mittausalue X	400 mm
Syvyys	590 mm
Jalustan leveys	1294 mm
Mittausalue Z	400 mm
Karan kuormitus	30 kg
Pika-asetus	paineilmakäytt.
Toinen kamera objektiivin kannattimessa	ei
Hakatulkki X	100 mm
Kokonaiskorkeus	1735 mm
Sarja	Hoffmann Group Connected
Liitäntä	Hoffmann Group Connected
Näytön koko	22 tuuma
Tuotetyyppi	Asetuslaite