



## Akkupistooliruuvinväännin, Tyyppi: CLBP08Q



### Tilaustiedot

Tilausnumero	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Tuoteluokka	03S

### Kuvaus

#### Malli:

Langattomat asennustyökalut Cleco® CellClutch™ ovat älykkäitä ja kuitenkin helppokäyttöisiä, ja ne voidaan ohjelmoida asennuslinjassa perinteisellä mittaustoiminnolla. Täsmällisyys ja toistotarkkuus CMK-arvolla > 1.67 (toleranssi  $\pm 10\%$  ISO 5393 -standardin mukaisesti).

- **Helppo ohjelmointi: Ohjelmoi kierrosluvut ja moniportaiset ruuvaukset ja vältä virheet sekä paranna tuotattavuutta.**
- **Maineikas Cleco-kytkin: Tarjoaa luotettavuutta ja pitkää käyttöikää tuotantolinjassa.**
- **Käyttäjän tilavalo: Ruuvaus- ja erälaskutilan värinäyttö.**
- **Monivärinen LED: Työvalo OK/NOK-käyttäjäpalautteelle ja työkappaleen samanaikaiseen valaisuun.**
- **Ohjelmoitavat ruuvausstrategiat: Eliminoi kierteiden vahingoittuminen ja virheet ruuvauksessa ohjelmoitavilla kierrosluvuilla ja strategioilla.**
- **Yhtenäinen akkualusta.**

#### Toimituksen sisältö:

Ilman akkuja ja ilman laturia.

#### Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073827 koko MB18; 073816 koko MB18 sekä numerolla 073840. Vääntömomentin asettaminen vaatii esiasetuslaitetta, se löytyy alkaen numerosta 654381.

## Tekninen kuvaus

Työkalupidin	Pikavaihtoistukka
Pituus	213,5 mm
Akkukapasiteetti	2 Ah
Paino ilman akkua	1,04 kg
Enimmäiskierrosluku	985 min <sup>-1</sup>
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	8 Nm
akun jännite	18 V
Korkeus	209 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Vääntömomenttialue	2,1 - 8 Nm
Tuotetyyppi	Ruuvain