



Akkukulmaruuvinväännin, Tyyppi: CLBA303



Tilastiedot

Tilausnumero	071142 CLBA303
GTIN	697099651512
Tuoteluokka	03S

Kuvaus

Malli:

Langattomat asennustyökalut Cleco® CellClutch™ ovat älykkäitä ja kuitenkin helppokäyttöisiä, ja ne voidaan ohjelmoida asennuslinjassa perinteisellä mittaustoiminnolla. Täsmällisyys ja toistotarkkuus CMK-arvolla > 1.67 (toleranssi $\pm 10\%$ ISO 5393 -standardin mukaisesti).

- **Helppo ohjelmointi: Ohjelmoi kierrosluvut ja moniportaiset ruuvaukset ja vältä virheet sekä paranna tuotattavuutta.**
- **Maineikas Cleco-kytkin: Tarjoaa luotettavuutta ja pitkää käyttöikää tuotantolinjassa.**
- **Käyttäjän tilavalo: Ruuvaus- ja erälaskutilan värinäyttö.**
- **Monivärinen LED: Työvalo OK/NOK-käyttäjäpalautteelle ja työkappaleen samanaikaiseen valaisuun.**
- **Ohjelmoitavat ruuvausstrategiat: Eliminoi kierteiden vahingoittuminen ja virheet ruuvauksessa ohjelmoitavilla kierrosluvuilla ja strategioilla.**
- **Yhtenäinen akkualusta.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkuja ja ilman laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073827 koko MB18; 073816 koko MB18 sekä numerolla 073840. Vääntömomentin asettaminen vaatii esiasetuslaitetta, se löytyy alkaen numerosta 654381.

Tekninen kuvaus

Kierroslukualue	26 - 255 min ⁻¹
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikulma
Korkeus	76 mm
Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Pituus	492 mm
Akkukapasiteetti	3 Ah
Paino ilman akkua	1,73 kg
Vääntömomenttialue	8,3 - 30 Nm
Tuotetyyppi	Ruuvain