

**Re-Bo****VA-pyörösahanterä keskikova, Øxpaksuus: 315X3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	177520 315X3
GTIN	4045197245373
Tuoteluokka	17B

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. **Rintakulma soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille. Nitrattu pinta:** kova ja kestävä suoja materiaalin hitsautumista vastaan.

**Käyttö:**

**Hammastusjakot:** (hammasmuoto)

- 3 mm (BW) – ohuet putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1 – 2 mm.
- 4 mm (BW) – putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – putket, profiilit ja umpimateriaalit, seinämän paksuus yli 4 mm tai halkaisija enint. 50 mm.
- 8 mm (HZ) – umpimateriaalit yli 50 mm.

**Sopii:**

EISELE ja TRENNJAEGER-kylmäpyörösahat.

**Huomautus:**

- Optimaaliseen suorituskykyyn ja kestoan: käytetään kylmävoitelutiivistettä nro 084260.
- DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50 %.

**Tekninen kuvaus**

Jako t	6 mm
Paksuus	3 mm
Porauksen Ø	40 mm
Ø	315 mm
HammaslukuZ	160
Vääntöreikien kehä	55; 64 mm
Vääntöreikien lukumäärä	2; 4
Vääntöreikien Ø	9; 12 mm
Lastuava aine	HSS E
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	11 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	S
GG(G)	soveltuu	27 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

