

**Garant**
**TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 9,9mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	122681 9,9
GTIN	4062406792183
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus**
**Malli:**

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/kierr,
Lastu-urien pituus $L_c$	61,05 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 6537
Kokonaispituus L	103 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	46,2 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Nimellis-Ø $D_c$	9,9 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		