



Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	192890 12
GTIN	4045197108685
Tuoteluokka	12W

Kuvaus

Malli:

Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Edullinen vaihtoehto.

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
HammaslukuZ	5
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,033 mm
Terän Ø D _c	12 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän pituus L _c	26 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	83 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		