

**HOLEX****Rouhintajyrin HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192930 12
GTIN	4045197108906
Tuoteluokka	12W

**Kuvaus****Malli:****Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Edullinen vaihtoehto.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Terän Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,18 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	53 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8

Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,15×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	101 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		