

## Garant

### Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / RS1: 12/0,5 mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	206510 12/0,5
GTIN	4045197655653
Tuoteluokka	11X

#### Kuvaus

##### Malli:

**Erikoispinnoite** takaa hyvän kestävyuden ja suuren lastuamistehon.

**Ni-perusseosten** jyrsintään.

HammaslukuZ: 6

Nousukulma: 50 astetta

Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tasapainotusluokka varrella: G 2,5, kun HA

HammaslukuZ: 6

Terän pituus  $L_c$ : 28 mm

Terän säde  $R_1$ : 0,5 mm

Kokonaispituus L: 83 mm

varren Ø  $D_s$ : 12 mm

Syöttö  $f_z$  kopiojyrsintään Inconel®issa: 0,051 mm

#### Tekninen kuvaus

Terän Ø $D_c$	12 mm
Terän säde $R_1$	0,5 mm
Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään Inconel®issa	0,051 mm
HammaslukuZ	6
varren Ø $D_s$	12 mm
Terän pituus $L_c$	28 mm
Kokonaispituus L	83 mm

Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	50 astetta
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Varsijyrin

## Palvelut

Varren hiominen lieriömäiseksi Tyyppi FRST	209900 FRST
Varren hionta ulosvetosuojatuille kavennusholkeille Varren-Ø työkalu 12 mm	SZ2025 12
Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB