

Garant**Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / RS1: 6/0,5 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206510 6/0,5
GTIN	4045197655592
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erikoispinnoite takaa hyvän kestävyuden ja suuren lastuamistehon.

Ni-perusseosten jyrsintään.

HammaslukuZ: 6

Nousukulma: 50 astetta

Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tasapainotusluokka varrella: G 2,5, kun HA

HammaslukuZ: 6

Terän pituus L_c : 16 mm

Terän säde R_1 : 0,5 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Syöttö f_z kopiojyrsintään Inconel[®]issa: 0,026 mm

Tekninen kuvaus

Terän säde R_1	0,5 mm
HammaslukuZ	6
Terän Ø D_c	6 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään Inconel [®] issa	0,026 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	16 mm
Kokonaispituus L	57 mm

Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	50 astetta
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Varsijyrin

Palvelut

Varren hiominen lieriömäiseksi Tyyppi FRST	209900 FRST
Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB