


Garant**Alumiinikulmajyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211759 50/3
GTIN	4062406681784
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

Huom:

Ennen kääntöterän nro 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kääntöteräistukoiden kannattimet on muutettava.

Huomautus:

Suositteltu vääntömomentti kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Työkalun vaihto: PowerCard

Kokonaispituus L_{ges} : 40 mm

KiinnitysreiänØ: 22 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min} : 90 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max} : 98 mm

Pyöröporausjyrsintä a_p : 8,4 mm

Porrastuskulma α_{max} : 2,29 astetta

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 5 (15IP)
Terän $\varnothing D_c$	50 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,29 astetta
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	98 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	37,56 mm
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	90 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä a_p	8,4 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin