



HAIMER MILL TKM-varsijyrsin, AlTiN, Ø f9 DC: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	220287 3
GTIN	2050002068117
Tuoteluokka	26X

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöön teräsmateriaaleissa ja korkeaseosteisissa teräksissä, etenkin INOX. **Lieriömäinen ydin** työkalun optimaaliseen jäykkyyteen urien jyrksinnässä. Taattu prosessivarmuus ramppauksessa ja pyörporausjyrksinnässä **erityisen etugeometrian** ansiosta.

Huomautus:

SAFE-LOCK-ulosvetovarmistimella varustetut työkalupitimet löytyvät kiinnitystekniikan ohjelmaosasta.

Tilaa muoto **HB nrolla 220287**.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	2,9 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän Ø D _c	3 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	10 mm
Nousukulma	32 astetta
Kokonaispituus L	58 mm
Terän pituus L _c	8 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
varren Ø D _s	6 mm

HammaslukuZ	4
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	f9
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,017 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,06 mm
Pinnoitus	AlTiN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		

INOX > 900 N/mm ²	soveltuu
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu