


**Garant****THM-kiekkojyrsin HPC, TiAlN, Ø×leveys ±0,1×k11: 63X5 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	185010 63X5
GTIN	4045197367044
Tuoteluokka	11V

**Kuvaus****Malli:**

**TKM-tarkkuuskiekkojyrsin** HPC-lastuamiseen.

**Sarjajyrsin:** Välikokoja varten jyrsimet, joilla on sama Ø ja hammasluku, voidaan yhdistää ja säätää haluttuun leveyteen. Hampaat tarttuvat toisiinsa, koska jyrsimissä ei ole korotettua reikälaippaa.

**2-osaiset sarjat ovat erittäin taloudellisia.** Muuttamalla voidaan kulloinkin käyttää jyrsimen molempia leikkusivuja.

**Huomautus:**

- **Sarjajyrsimiä ei tule liittää yhteen ilman sopivan levyistä jyrsintuurnan rengasta, sillä muuten jyrsimet rikkoontuvat.**
- **Soveltuvat jyrsintuurnan välirenkaat, katso ryhmä 30.**
- **Täysurat:  $f_z$  arvolle  $a_e = 0,1 \times D$ .**

Reiän Ø H6  $d_1$ : 22 mm

HammaslukuZ: 14

Laip.paksuus  $b \pm 0,1$ : 3,2 mm

laipan Ø  $d_2 \pm 1$ : 40 mm

Hammaskorkeus  $Z_h$ : 11,5 mm

Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä A/B: 5 mm

## Tekninen kuvaus

Hammaskorkeus Zh	11,5 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 erilevyisellä jyrsimellä B	6 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä, kokonaisleveys E	9,1 - 9,8 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 erilevyisellä jyrsimellä A	5 mm
Lastuamisleveys	5 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 erilevyisellä jyrsimellä, kokonaisleveys E	10,1 - 10,8 mm
laipan Ø d <sub>2</sub> ±1	40 mm
Reiän Ø H6 d <sub>1</sub>	22 mm
HammaslukuZ	14
Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Laip.paksuus b ±0,1	3,2 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä A/B	5 mm
varren malli	reiällä
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 885 A
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,1
Lastuamisleveys a <sub>e</sub> jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1xD
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

