

**HAIMER MILL TKM-torusjyrsin, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 16/0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	220297 16/0,5
GTIN	2050002068575
Tuoteluokka	26X

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöön teräsmateriaaleissa ja korkeaseosteisissa teräksissä, etenkin INOX. **Lieriömäinen ydin** työkalun optimaaliseen jäykkyyteen urien jyrksinnässä. Taattu prosessivarmuus ramppauksessa ja pyörporausjyrksinnässä **erityisen etugeometrian** ansiosta.

Huomautus:

SAFE-LOCK-ulosvetovarmistimella varustetut työkalupitimet löytyvät kiinnitystekniikan ohjelmaosasta.

Muoto **HB** tilattavissa **nrolla 220297**.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	15,2 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,088 mm
Terän säde R ₁	0,5 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,104 mm
Nousukulma	32 astetta
Terän Ø D _c	16 mm
HammaslukuZ	4
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	42,5 mm
Terän pituus L _c	32 mm

Kokonaispituus L	93 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Pinnoitus	AlTiN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \varnothing	f9
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Torusjyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu