

Kuormalavojen perushyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 3500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991202 3500
GTIN	4058255110063
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Palkkiparit Tyyppi LNS 100×50×1,5.

Asennusmitta Perushyllystö: 2872 mm.

Kuvaus:

Asennusmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18-U ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18-U)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, liikennesininen, palkit RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeittä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Kuormalavahyllyn asentamisen tekniset määräykset BGR 234:n mukaisesti:

- **Ulkopuolisten päätyosien on oltava käytävien ja kulkuväylien kohdalla vähintään 500 mm korkeammalla kuin ylimmäinen hyllytaso.**
- **Läpikulut ja alikulut on varustettava yhtenäisellä levyllä (esim. lastulevy).**
- **Läpikulkukorkeuden on oltava vähintään 2100 mm.**
- **Ulkopuolisiin päätyosiin ja läpikulkuihin on asennettava törmäyssuojukset.**
- **Vapaasti huoneessa seisovien yksittäisten hyllyjen takaosat on varustettava suojaverkolla (estämään hyllyillä varastoitavien tavaroiden putoaminen).**
- **Jokaiseen hyllyrivistöön on kiinnitettävä kilvet, jotka ilmoittavat kantokyvyn.**
- **Betonin laatu: vähintään C20/25, EN 206-1 (DIN 1045-2); betonin vahvuus vähintään 200 mm.**
- **Jos kuormalavojen etäisyys on kaksoishyllyssä alle 100 mm, on käytettävä läpityönnön estäviä rajoittimia.**

Lisäohjeita suunnitteluun ja rakentamiseen:

- **Tärkeä tieto on nurjahduspituus (K) = maksimaalinen etäisyys lattian ja 1. vaakapalkin yläreunan välillä. Käytettävä jalustatyyppi lasketaan sen mukaan.**
- **Varaa tavaroiden yläpuolelle aina noin 100 m:n etäisyys seuraavaan hyllytasoon tai hallin kattoon.**
- **Nostokorkeus hallintalaitteella: ylimmän vaakapalkin yläreuna + 200 mm.**

Antamamme tekniset tiedot eivät koske bitumi- tai magnesiittipitoisia pintoja, sidekivilaatoitusta ja puristusbetonia.

Tekninen kuvaus

Kehysprofiili	S610-M18-U
Hyllyjalustojen lkm	2
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	9
Syvyys	1100 mm
Säilytystasojen lukumäärä	3
Pistoasennus	kyllä
Korkeus	3500 mm
Asiakasasennus	kyllä
hyllystörakenne	Perushyllystö
Palkkityyppi	LNS 100×50×1,5
hyllyn käyttö	molemminpuolinen

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia)	5395 kg
Asennusmitta perushyllystölle leveys	2872 mm
Välikön kuormitus	1545 kg
Välikön leveys	2700 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	1545 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	515 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm
Tuotetyyppi	Palettihylly

Tarvikkeet

Lukkonasta pystypalkkiin	991331
Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470
Alustapellit kuormalavahyllykehyksiinSarjassa 5 osaa Tyyppi 5	991481 5
Palkkipari LNS-DUO 100×50 Vaakapalkkien pituus 2700 mm	991338 2700