


Garant**TKM-jyrsin, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202720 4
GTIN	4045197117847
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	4 mm
Varren muoto	HA
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm
Kavennuksen Ø D ₁	3,8 mm
HammaslukuZ	4
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,04 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	18 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,023 mm
varren Ø D _s	4 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Terän pituus L _c	12 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	280 m/min	N
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

