



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 4-40



Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 4-40
GTIN	4067263161417
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Käyttö:**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	40
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	8,52 mm
Kierretyyppi	UNC
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	2,84 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	56 mm
varren Ø D _s	3,5 mm
Kierteen koko	4-40 UNC

Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	2,35 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		