



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 4-40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 4-40
GTIN	4067263161455
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle**, ASME – B1.1.

### Tekninen kuvaus

Kierteen koko	4-40 UNC
Kierteen syvyys	7,1 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	2,84 mm
Kierretyyppi	UNC
Alkureiän Ø	2,35 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Kierteennousu	0,635 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		