



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 10-24



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 137868 10-24  |
| GTIN         | 4067263162322 |
| Tuoteluokka  | 12H           |

### Kuvaus

#### Malli:

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle**, ASME – B1.1.

### Tekninen kuvaus

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kierteen syvyys         | 12 mm     |
| Kierteen Ø              | 4,83 mm   |
| Kierteenousu            | 1,058 mm  |
| Kokonaispituus L        | 70 mm     |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm      |
| Kierrettä/ tuuma        | 24        |
| Varren nelikulmio □     | 4,9 mm    |
| Lastu-urien määrä       | 3         |
| Lastuava aine           | HSS E     |
| Alkureiän Ø             | 3,9 mm    |
| Terien lkm Z            | 3         |
| Kierteen koko           | 10-24 UNC |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kierretyyppi          | UNC                                      |
| Standardi             | DIN 371                                  |
| Sarja                 | CleverTap                                |
| Pinnoitus             | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Toleranssiluokka      | 2B                                       |
| Etuviiste             | C  |
| Nousukulma            | 40 astetta                               |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2,5×D pohjareiällä              |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretapit                              |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu                           | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 12 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 12 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 6 m/min        | P         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |