



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 5/16-18



Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 5/16-18
GTIN	4067263162346
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	18
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kierteen syvyys	19,85 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierteen Ø	7,94 mm
Kierretyyppi	UNC
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierteen koko	5/16-18 UNC
Alkureiän Ø	6,6 mm

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		