



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/4-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 3/4-10
GTIN	4067263162391
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	14 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	19,05 mm
Alkureiän Ø	16,5 mm
Kierteen syvyys	47,63 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC

Kierteen koko	3/4-10 UNC
Kierteennousu	2,54 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		