



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 1/2-13



### Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 1/2-13
GTIN	4067263162377
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

**Käyttö:**

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierrettä/ tuuma	13
Kierteen koko	1/2-13 UNC
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	10,8 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC
Terien lkm Z	3

Kierteen syvyys	31,75 mm
Kierteennousu	1,954 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		