



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 7/16-14



Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 7/16-14
GTIN	4067263162360
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	8 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	9,4 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	7/16-14 UNC
Kierteen syvyys	27,78 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	11,11 mm
Kierteennousu	1,814 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		