



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 1/4-20



Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 1/4-20
GTIN	4067263161844
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	UNC
Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	5,1 mm
varren Ø D _s	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	19,05 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN 371

Kierteen Ø	6,35 mm
Kierteen koko	1/4-20 UNC
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		