



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/8-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Käyttö:**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	8 mm
Kierteennousu	1,587 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC
Kierteen Ø	9,53 mm
varren Ø D _s	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	28,59 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio □	7 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371

Kokonaispituus L	100 mm
Kierteen koko	3/8-16 UNC
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		