



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 6-32



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 6-32
GTIN	4067263161813
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

**Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,794 mm
Varren nelikulmio □	3 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	10,53 mm
Kierteen Ø	3,51 mm
Alkureiän Ø	2,85 mm
Kierteen koko	6-32 UNC
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		