



HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 10X1,25



Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 10X1,25
GTIN	4067263161660
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen syvyys	30 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
varren Ø D _s	7 mm
Alkureiän Ø	8,8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	10 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen koko	M10×1,25
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	100 mm

Kierteennousu	1,25 mm
Standardi	DIN 374
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		