



HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 18X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 18X1
GTIN	4067263161752
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	1 mm
Alkureiän Ø	17 mm
varren Ø D _s	14 mm
Kierteen koko	M18×1
Kierteen syvyys	54 mm
Standardi	DIN 374
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	18 mm

Kierretyyppi	MF
Lastuava aine	HSS E
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		