



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/8-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 3/8-16
GTIN	4067263162353
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	UNC
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän \varnothing	8 mm
Kierteen koko	3/8-16 UNC
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kierteen \varnothing	9,53 mm

Kierteennousu	1,587 mm
Kierteen syvyys	23,83 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		