

**HOLEX****HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131265 M6
GTIN	4067263161530
Tuoteluokka	12H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofili. **ISO 2 6H HSS-E**

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Alkureiän $\varnothing$	5 mm
Kierteen koko	M6
Lastu-urien määrä	3
Kierteen $\varnothing$	6 mm
Varren nelikulmio $\square$	4,9 mm
Terien lkm Z	3

Kierteennousu	1 mm
Kierretyyppi	M
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		