

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 100/7
GTIN	4960664707775
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Kääntöterienkoko	14
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Ø D <sub>3</sub>	76 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	2 mm

Terän $\varnothing D_c$	100 mm
suurin leikkuusyvyyys $a_{p\max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	32 mm
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	176 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	75 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,28 astetta
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------