



Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 50/3mm



Tilastiedot

Tilausnumero	222050 50/3
GTIN	4960664712588
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SOMT..
Terien lkm Z	3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
Ø D ₃	26 mm
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Varren Ø D ₅ h6	42 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Kääntöterienkoko	14
Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
suurin leikkuussyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	76 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,83 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	25 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------