

Garant**GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi erik. pitkä, DLC, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131115 M3
GTIN	4067263829751
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti **alumiinille ja ei-rautametalliseoksille.**

Erittäin pitkät lastu-urat ja kaulapituudet **kierteen syvyydelle enint. 4xD.**

- **HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.**
- **Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.**
- **Erittäin pitkä lastu-urien geometria.**

Erikoispitkä varsi.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,5 mm
varren Ø D _s	3,5 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Alkureiän Ø	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	M
Kierteen syvyys	12 mm
Kierteen koko	M3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 4xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	35 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	32 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
PMMA akryyli	sopii rajoituksin	20 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	18 m/min	N
PEEK	soveltuu	18 m/min	N
Cu	soveltuu	18 m/min	N
CuZn	soveltuu	25 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

märkä vähintään

soveltuu