

Garant**GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi, DLC, M: M1,6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131110 M1,6
GTIN	4067263819776
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti **alumiinille ja ei-rautametalliseoksille**.

Erittäin pitkät lastu-urat ja kaulapituudet **kierteen syvyydelle enint. 4xD**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.**
- **Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.**
- **Erittäin pitkä lastu-urien geometria.**

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kokonaispituus L	40 mm
Lastu-urien määrä	2
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Terien lkm Z	2
Kierteen koko	M1,6
Kierteen syvyys	6,4 mm
Kierteennousu	0,35 mm
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm

Kierteen Ø	1,6 mm
Alkureiän Ø	1,25 mm
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 4xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	35 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	32 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
PMMA akryyli	sopii rajoituksin	20 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	18 m/min	N
PEEK	soveltuu	18 m/min	N
Cu	soveltuu	18 m/min	N
CuZn	soveltuu	25 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

märkä vähintään

soveltuu