

Garant**GARANT Master Tap Alu -konekierretappi, DLC, M: M2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134260 M2,5
GTIN	4067263830344
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti **alumiinille ja ei-rautametalliseoksille**. **Kiinnitysurien dynaaminen kierrenousu** takaa **lastujen optimaalisen poiston ja prosessin luotettavuuden**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.**
- **Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.**
- **Lastu-urien dynaaminen kierrenousu.**
- **Etuviisteen lyhyt muoto E.**

Huomautus:

Soveltuu kierresyvyYTEEN 2,5×D asti.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Kierretyyppi	M
Kierteen Ø	2,5 mm
varren Ø D _s	2,8 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Kierteen syvyys	7,5 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteennousu	0,45 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien määrä	2

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
Alkureiän Ø	2,05 mm
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	E
Nousukulma	45 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Värirengas	keltainen
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	35 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		
PMMA akryyli	sopii rajoituksin	20 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	18 m/min	N
PEEK	soveltuu	18 m/min	N
Cu	soveltuu	18 m/min	N

CuZn	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu