


Garant**TKM-jyrsin HPC, ZOx, Ø f8 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202248 16
GTIN	4045197271570
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Kestävä rouhintajyrsin **ilman** pyällyshammastusta.

Vahva sydänosa, **erityiset lastuamissärmät** ja **suuret, kiillotetut lastutilat**.

Käyttö:

Rouhintaan korkeille pinnankarheusvaatimuksille.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 202004.

Tekninen kuvaus

Varren muoto	HB
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,12 mm
Kavennuksen Ø D_1	15 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
Hammasluku Z	3
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	42 mm
Terän Ø D_c	16 mm
varren Ø D_s	16 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Terän pituus L_c	36 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	ZOX
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	480 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
CuZn	soveltuu	240 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		

ilma

sopii rajoituksin