

Garant**GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi, DLC, G: G3/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133260 G3/4
GTIN	4067263830214
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti **alumiinille ja ei-rautametalliseoksille**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta**
- **Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen**

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	20 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Kierrettä/ tuuma	14
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen syvyys	79,32 mm
Kierteen Ø	26,44 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	24,5 mm
Kierteen koko	G3/4
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	4

Sarja	Master Tap
Pinnoitus	DLC
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Toleranssiluokka	ISO 228
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	35 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	32 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
PMMA akryyli	sopii rajoituksin	20 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	18 m/min	N
PEEK	soveltuu	18 m/min	N
Cu	soveltuu	18 m/min	N
CuZn	soveltuu	25 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

märkä vähintään

soveltuu