



Magneettinostin UL E, suurin kantavuus (taso): 100kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085980 100
GTIN	5012095627906
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kevyesti toimiva kahva, jossa on turvalukitus kytkentämekanismia varten. Magneettinostimen turvakerroin on 3:1.

Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

Mitta B	131 mm
Mitta G	32 mm
Mitta E	49 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	7,5 mm
Mitta D	75 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	80 mm

Mitta A	91 mm
Mitta C	65 mm
Mitta F	185 mm
Enimmäispituus tasainen	1000 mm
suurin kantokuorma tasainen	100 kg
Paino	3 kg
suurin kantokuorma pyöreä	65 kg
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	7,5 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin